

品番 : EA986HA-250

品名 : 250mm キャスター(固定金具)



販売価格	17,400円(税抜)／19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜)／19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■: Very good
■■■■: Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■■: Very good

耐荷重
295kg

ローラーベアリング
車内に取り付けられたローラーベアリングの内側に、車輪を支えるローラーが内側に取り付けられています。
ローラーベアリングは重荷用キャスターの中では実用が広がります。

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

標準・軽量・重荷用の3種類に分けています。
標準: 駆動用キャスターの標準仕様で、軽量: 駆動用キャスターの軽量仕様で、重荷用: 駆動用キャスターの重荷用仕様です。

ローラーベアリング仕様
ローラーベアリング仕様
ローラーベアリング仕様

ローラーベアリング仕様
ローラーベアリング仕様
ローラーベアリング仕様

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×60
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	295 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,258	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは頑丈なスチール製

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

