


品番：EA986HB-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
■●□□ Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
■●●● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■●●● Very good



硬度 騒音 転抵抗  
C C D



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,285	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング
プレート取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
中荷重タイプ

代替品

品番	EA986H-13
コメント	



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.