品番: EA986HB-160

品名: 160mm キャスター(自在金具)



販売価格	<b>12,600円</b> (税抜)/13,860円(税込)				
カタログ価格	12,600円(税抜)/13,860円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/08 23:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				



















## リムは頑丈なスチール製

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	160×40
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	2,836	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング			

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

## 代替品

品番 EA986JB-160 コメント



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.