

品番：EA986HB-2

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	7,190円(税抜) / 7,909円(税込)		
カタログ価格	7,190円(税抜) / 7,909円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●● Satisfactory
Operating noise (静音性)
●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4 km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,142	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
中荷重タイプ			

代替品

品番	EA986H-22
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.