


品番 : EA986HC-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
カタログ価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/07 17:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■□□ Satisfactory
■■□□ Very good
Operating noise (静音性)
■■■□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■□ Very good



硬度	C	騒音	C	転抵抗	D
----	---	----	---	-----	---



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,195	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

中荷重タイプ

代替品



品番 EA986HB-100
コメント 100mmストッパー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.