品番: EA986HE-160

品名: 160mm キャスター(固定金具)



販売価格	19,600円(税抜)/21,560円(税込)				
カタログ価 格	19,600円(税抜)/21,560円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/06 18:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1738ページ				



















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×50			
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	450 (4km/h時)			
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	2,800	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製						
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します						
プレート取付け型						
ボールベアリング						
重荷重タイプ						

代替品



品番 EA986JD-160

コメント 160x50mm/350kg 全高202mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.