

品番：EA986HE-250

品名：250mm キャスター(固定金具)



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸や突起を吸収し、走行時の振動を軽減します。
 【ゴム車輪シリーズの特長】
 ● 転がり抵抗が低い
 ● 静音性が高い
 ● 床面保護に優れている
 ● 耐荷重が高い

ボールベアリング
 ボールベアリングは高速度、ハイロードでの使用に適しています。目に見える損傷に気づいたら、直ちに交換してください。
 スチールボールの劣化やレースの磨耗を抑制し、寿命が長くなるようにロングライフグリスが注入されています。

車輪の接地面を広く平坦に保つ
 車輪の接地面を広く平坦に保つことで、走行時の安定性を向上させ、床面へのダメージを軽減します。

車輪の接地面を広く平坦に保つ
 車輪の接地面を広く平坦に保つことで、走行時の安定性を向上させ、床面へのダメージを軽減します。

車輪の接地面を広く平坦に保つ
 車輪の接地面を広く平坦に保つことで、走行時の安定性を向上させ、床面へのダメージを軽減します。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×63
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	850 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	5,337	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.