


品番：EA986HE-61

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 23:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		





ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 軽荷付状態でも走行可能
 ● 耐熱性、耐寒性、耐油性、耐薬品性
 ● 軽荷付状態、走行速度、耐荷重、耐摩耗性に優れています。
 ● 製品の形状、荷重、速度、材質に応じて最適の製品が選べます。

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を低減し、ハイスピードでの走行が可能です。
 目詰りや異音に悩まされることなく、安定した走行が可能です。
 スチールボールやセラミックボールの両方を採用し、用途に応じて最適な製品が選べます。

※本製品は、標準仕様で提供いたします。

項目	標準仕様	選べる仕様
車輪径	100mm	75mm
車輪幅	32mm	25mm
車輪材質	ソリッドゴム	ソリッドゴム、シリコンゴム
車輪形状	標準	標準、ラジアル
車輪カラー	黒	黒、青、赤、白



仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	100×32mm
全高	125mm	偏心(オフセット)	36mm
取付穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	150kg
重量	約700g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。


ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986HE-71 コメント 100mmストップ付き</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.