




品番：EA986HE-71

品名：100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



販売価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/09 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	100×32mm
全高	125mm	偏心(オフセット)	36mm
取付穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	150kg
重量	約800g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。

ブレーキ付き
足元でガチッと踏めば、車輪も首振りも止まって動きません。


ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986HE-61 コメント ストッパー無し仕様</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.