品番: EA986HF-125

品名: 125mm キャスター(自在金具)



販売価格	<b>23,600円</b> (税抜)/ 25,960円(税込)				
カタログ価 格	23,600円(税抜)/25,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/07 00:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1738ページ				



















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×53			
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	320 (4km/h時)			
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	3,260	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

## 代替品



**品番** EA986HJ-12

**コメント** 125x40mm/320kg 前ブレーキ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.