品番: EA986HG-220

品名: 220mm キャスター(固定金具·空気入車輪)



販売価格	19,100円(税抜)/ 21,010円(税込)				
カタログ価 格	19,100円(税抜)/21,010円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 02:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				



















高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	220×65			
全高(mm)	260	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)			
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃			
重量(g)	2,410	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム			
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様						
エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります						
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能						
プレート取付け型						
ローラーベアリング						
中荷重タイプ						