

品番：EA986HH-1

品名：200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/09 10:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1694ページ | | |



Rolling resistance (転がり)
●●●● Good
Operating noise (静音性)
●●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Excellent



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| E | A | C |

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長く、滑らかな走行が
実現できるため、多くの用途
に広く採用されています。
ローラーベアリングは、ロー
ラーベアリングが空回りしな
いように入力軸に潤滑油を
塗布する必要があります。



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

| | | | |
|---------|--|-----------|---------|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
| 全高(mm) | 235 | 軸幅 | 60mm |
| 耐荷重(kg) | 75 | タイヤ硬度 | 60 ショアA |
| 耐熱温度 | -25~50℃ | 重量(g) | 3,115 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム | | |

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
- エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
- 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
- プレート取付け型
- 中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.