

品番 : EA986HH-1

品名 : 200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
★★ Good

Operating noise (静音性)
★★★★ Excellent

Floor surface preservation (床面保護)
★★★★ Excellent



硬度	
騒音	A
転抵抗	C

硬度

騒音

転抵抗



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	75	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-25~50°C	重量(g)	3,115
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.