

品番 : EA986HH-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/23 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
■■■ Good
Operating noise (静音性)
■■■ Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
■■■ Excellent

硬度	
騒音	A
転抵抗	C



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50°C
重量(g)	2,476	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はポールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

