


品番：EA986HH-200

品名：200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	偏心(オフセット)	65mm
取付穴径	11mm	取付穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~50℃
タイヤ硬度	60シヨアA	耐荷重	75kg(4km/h)
重量	2476g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ 三価クロメート仕上げ) 車輪:エアー入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.