

品番 : EA986HH-220

品名 : 220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	
騒音	A
転抵抗	C

↓



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	220×65
全高(mm)	260	耐荷重(kg)	100
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50°C
重量(g)	2,993	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアーアリゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はポールベアリング仕様になっています

エアーアリの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

