品番: EA986HH-260

品名: 260mm キャスター(自在金具·空気入車輪)



販売価格	<b>36,400円</b> (税抜)/ 40,040円(税込)				
カタログ価 格	36,400円(税抜)/40,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 00:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				



















高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	260×85			
全高(mm)	308	耐荷重(kg)	250			
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃			
重量(g)	5,180	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム			
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様						
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています						

エア一入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ