

品番：EA986HH-3

品名：260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●● Good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●● Excellent  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Excellent



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

ローラーベアリング  
 ローラーベアリングは丈夫で  
 寿命が長く、滑らかな走行が  
 実現できるため、多くの用途  
 のために採用されています。  
 ローラーベアリングは、ロー  
 ラーベアリングがはいる部分に  
 ショックが入りやすいため、  
 ショックが入りやすい部分に  
 ショックが入りやすい部分に  
 ショックが入りやすい部分に



寸法	重量	材質
260×85	6,307g	鋼

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	260×85
全高(mm)	308	軸幅	75mm
耐荷重(kg)	250	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-25~50℃	重量(g)	6,307
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム		

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
- エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
- 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
- プレート取付け型
- 中荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.