

品番：EA986HH-3

品名：260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転がり)
 ●●●● Good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Excellent



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で
 寿命が長く、滑らかな動きが
 必要に応じて、滑らかな動き
 のために十分なスペースが必要
 です。
 ローラーベアリングは、車輪の中心で
 回転し、摩擦を減らし、スムーズな
 動きを実現します。



品名	EA986HH-3
品番	EA986HH-3
規格	ISO 10243
材質	鋼
色	青
重量	6.307kg
全高	308mm
軸幅	75mm
車輪径	260mm
車輪幅	85mm
タイヤ	空気入り
タイヤ硬度	60シヨアA
耐熱温度	-25~50℃
耐荷重	250kg
転がり	Good
騒音	A
転抵抗	C
床面保護	Excellent

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	260×85
全高(mm)	308	軸幅	75mm
耐荷重(kg)	250	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-25~50℃	重量(g)	6,307
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム		

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
- エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
- 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
- プレート取付け型
- 中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.