

品番：EA986HJ-1

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B


ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸や突起も吸収し、走行性が優れています。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ●●● 転抵抗: 転抵抗が少なく、走行性が優れています。
 ●●● 静音性: 静音性に優れています。
 ●●● 床面保護: 床面保護に優れています。
 ●●● 耐荷重: 耐荷重が優れています。
 ●●● 耐用性: 耐用性に優れています。

ボールベアリング
 ボールベアリングは高速度、ハイロードでの使用に適しています。目詰まり防止に効果的です。また、静音性に優れています。
 スチールボールの汚れやオイルの付着を防止し、寿命が長くなるロングライフグリスが注入されています。

車輪 車軸 車軸固定ナット付
 車輪、車軸、車軸固定ナットがセットになっています。取付けが簡単です。

車輪 車軸 車軸固定ナット付
 車輪、車軸、車軸固定ナットがセットになっています。取付けが簡単です。

車輪 車軸 車軸固定ナット付
 車輪、車軸、車軸固定ナットがセットになっています。取付けが簡単です。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×45
全高(mm)	140	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	270 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,200
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.