

品番：EA986HJ-15

品名：250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	49,200円(税抜) / 54,120円(税込)		
カタログ価格	49,200円(税抜) / 54,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度 騒音 転抵抗

D B B

Rolling resistance (転抵抗)


Very good

Operating noise (騒音性)

Very good

Floor surface preservation (床面保護)

Very good



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	250×63
全高(mm)	295	軸幅	70mm
耐荷重(kg)	850 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	7,080
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.