

品番：EA986HJ-2

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	28,700円(税抜)／ 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜)／31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 22:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good

Operating noise (静音性)
●●●● Very good

Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Very good

耐荷重
320kg



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)

【ゴム車輪シリーズの特徴】

- 転抵抗 ●●●● 静音性 ●●●● 床面保護
- 転抵抗 ●●●● 静音性 ●●●● 床面保護
- 転抵抗 ●●●● 静音性 ●●●● 床面保護

ボールベアリング

ボールベアリングは高剛性、ハイスピードでの使用に適しています。また、軸方向に移動を防止する効果があります。

スターボールの付いたレースの両端を軸に、軸が変位に少なく、ロングライフグリスが注入されているので、潤滑の必要はかかりません。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×53
全高(mm)	170	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	320 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	3,860
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています			
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製			
プレート取付け型			

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986JE-2

コメント 125mm/250kg 後フック 全高155mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.