品番: EA986HJ-3

品名:160mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



| 販売価格 | 33,800円 (税抜)/37,180円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 33,800円(税抜)/37,180円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/06 14:32現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1738ページ | | | | |





















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
|---------|---|-----------|---------|
| 全高(mm) | 202 | 軸幅 | 60mm |
| 耐荷重(kg) | 450 (4km/h時) | タイヤ硬度 | 65 ショアA |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。) | 重量(g) | 4,680 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム | | |

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.