




品番：EA986HL-200

品名：200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 23:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	200×50mm
全高	245mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	600kg(4km/h)	重量	2.06kg
材質	金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

重荷重タイプ

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

