品番: EA986HL-75

品名:75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	<b>2,740円</b> (税抜)/3,014円(税込)					
カタログ価 格	2,740円(税抜)/3,014円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/08 03:02現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1740ページ					



















耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×32			
全高(mm)	108	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)			
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	452	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)						

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型