

品番：EA986HM-125

品名：125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		

Rolling resistance (転がり抵抗)
■ ■ ■ ■ Excellent
 Operating noise (作音性)
■ ■ ■ Subfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Subfactory

耐荷重
300kg

硬度	騒音	転がり抵抗
A	E	A

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	300 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,021	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6
プレーンベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

