

品番：EA986HM-14

品名：150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)

Excellent

Operating noise (作音性)


Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)


Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



EA986HM-12	400
EA986HM-13	400
EA986HM-14	400
EA986HM-16	400



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,750	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

