品番: EA986HM-14

品名: 150mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	<b>18,200円</b> (税抜)/20,020円(税込)					
カタログ価 格	18,200円(税抜)/20,020円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/12 05:42現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1740ページ					

























耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×50			
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)			
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	2,750	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6			
プレーンベアリング						

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具