

品番：EA986HM-6

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,400円(税抜) / 23,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,400円(税抜) / 23,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/09 22:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ | | |



Rolling resistance (転送抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (作音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
| 全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 600 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 3,284 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6 |
| プレーンベアリング | | | |
| プレート取付け型 | | | |
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

