

品番 : EA986HN-150

品名 : 150mm キャスター(固定金具・ナロン車輪)



販売価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)  
■■■■■ Excellent  
■■■■ Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
■■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Satisfactory

耐荷重  
400kg  
↓

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,913	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

## 代替品



品番 EA986HL-150  
コメント 150mm/400kg 全高197mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.