品番: EA986HP-150

品名: 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	<b>20,800円</b> (税抜)/ 22,880円(税込)				
カタログ価 格	20,800円(税抜)/22,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 06:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1740ページ				





 硬度
 騒音
 転拡抗

 A
 E
 A



ナイロン 整くて丈夫で領利性が良く、又、物、場所でも耐害験性が 良い。機械抵抗はもとより指導材性に優れています。





### 耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	3,240	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6
車輪は高荷重・ハイスピー	ードでの使用に耐えられるボールベアリング仁	· L様	

## 自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

#### 代替品



品番 EA986KG-150

コメント 自在ストッパ無/前高197mm/ポリウレタン

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.