品番: EA986HP-175

品名: 175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	25,900円 (税抜)/28,490円(税込)				
カタログ価格	25,900円(税抜)/28,490円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 04:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1740ページ				





 硬度
 騒音
 転拡抗

 A
 E
 A







耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

什样

工工場					
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	175×50		
全高(mm)	220	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)		
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	3,500	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					
白在旋回部内にはダブル。	ボールベアリング付き				

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.