

品番：EA986HP-6

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,600円(税抜) / 32,560円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,600円(税抜) / 32,560円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/10 00:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ                      |      |   |



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (静音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory

耐荷重  
600kg



硬度 騒音 転抵抗  
 A E A



ボールベアリング  
 ボールベアリング付の車輪は、高い耐荷重・高速での使用に耐えられる。また、静音性に優れている。また、床面に優しく、床面保護にも優れている。また、床面に優しく、床面保護にも優れている。

静音性 騒音 転抵抗

床面保護 転抵抗

ナイロン  
 丈夫で耐衝撃性に優れている。また、静音性に優れている。また、床面に優しく、床面保護にも優れている。

転抵抗



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

|        |           |           |  |
|--------|-----------|-----------|--|
| 仕様     | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 200×50   |
| 全高(mm) | 245       | 耐荷重(kg)   | 600 (4km/h時)                                       |
| タイヤ硬度  | 70 ショアD   | 耐熱温度      | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)                       |
| 重量(g)  | 4,290     | 材質        | 金具: スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)<br>車輪: ナイロン6 |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

代替品

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



品番 EA986HM-6

コメント 200mm/600kg 前7°レキ 全高245mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.