

品番 : EA986HP-7

品名 : 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 18:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)
■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■□□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■□□ Satisfactory

耐荷重
900kg

硬度	A	騒音	E	転抵抗	A
----	---	----	---	-----	---



耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	250×50
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	5,075	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

代替品



品番 EA986KW-4
コメント 250x65mm/1200kg 前ブレーキ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.