



品番：EA986HR-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)



販売価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
カタログ価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70 ショアD
耐荷重	300kg(4km/h)	重量	約0.8kg
材質	金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

耐衝撃性のあるホイール

ボールベアリング

プレート取付け型

合成糸ガード付き

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.