

品番：EA986HR-75

品名：75mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (作音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory



硬度	騒音	転がり抵抗
A	E	A

ローラーベアリング  
 ローラーベアリングは丈夫で、乗り心地が良く、長時間の使用でも疲れにくいのが特徴です。また、メンテナンスが簡単で、清掃も容易です。

耐熱温度  
 本製品は、-25℃～80℃の範囲で使用可能です。35℃以上では、負荷容量が減少します。

ナイロン  
 大きく丈夫で、摩擦係数が低く、静粛性に優れています。

床面保護  
 本製品のタイヤは、床面を傷つけないよう配慮されています。

規格	ISO 10246-1
材質	金具: スチール タイヤ: ナイロン
重量	520g
全高	108mm
車輪径×幅	75×32mm
耐荷重	200kg
転がり抵抗	優等
騒音	優等
床面保護	優等

EA986HR-75	75mm
EA986HR-100	100mm
EA986HR-125	125mm

車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	108	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	520	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様  
 プレート取付け型