


品番：EA986HS-1

品名：75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/29 10:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1691ページ | | |



車輪を保護するホイールカバー付

仕様

| | | | |
|---------|--|---------|----------|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅 | 75×32mm |
| 全高 | 108mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 70 ショアD |
| 耐荷重 | 200kg(4km/h) | 重量 | 約1kg |
| 材質 | 金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 | | |

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

耐衝撃性のあるホイール

プレート取付け型

合成糸ガード付き

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.