

品番 : EA986HS-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)



販売価格	7,630円(税抜) / 8,393円(税込)		
カタログ価格	7,630円(税抜) / 8,393円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1740ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■□□□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■□□□ Satisfactory



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A



車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×37
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	280 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	997	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

