品番: EA986HS-125

品名: 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)



販売価格	8,660円(税抜)/9,526円(税込)					
カタログ価 格	8,660円(税抜)/9,526円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 05:55現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1740ページ					





















車輪を保護するホイールカバー付

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	300 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,203	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型