

品番 : EA986HT-32

品名 : 50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)




販売価格	8,200円(税抜) / 9,020円(税込)		
カタログ価格	8,200円(税抜) / 9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)
■■■□: Very good
■■□□: Good

Operating noise (静音性)
■■■□: Good

Floor surface preservation (床面保護)
■■■□: Good



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	耐熱温度	-25~70°C
ねじサイズ	M12×30	ねじピッチ	1.75
車輪径×幅	50×33mm	取付高(H)	70mm
耐荷重	150kg		
ボールベアリング			
ねじ取付け型			
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.