

品番：EA986HT-81

品名：60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)



販売価格	9,720円(税抜) / 10,692円(税込)		
カタログ価格	9,720円(税抜) / 10,692円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1742ページ		




Rolling resistance (転がり抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good



ボールベアリング
ボールベアリングは、ハイグレードの鋼球を使用し、主に軸線に平行な方向に滑らかな動きを実現し、摩擦を低減し、寿命を延ばします。

ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪の利点】
- 転がり抵抗が低い
- 静音性が高い
- 床面保護に優れている
- 耐熱性に優れている
- 耐油性に優れている
- 耐薬品性に優れている
- 耐摩耗性に優れている



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: ポリウレタン
車輪径×幅	60×35mm	全高	80mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	200kg
ボールベアリング			
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製			
自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
プレート取付け型			
低床型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.