


品番 : EA986HV-100A

品名 : 100mm キャスター(固定金具)



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



硬度
A D A

ナイロン
軽く丈夫で摩擦が低く、又、床に付けても静音性が良い。機械部品などより信頼性に優れています。

オオハタ製
耐荷重
120kg

耐荷重
120kg



オオハタ製
耐荷重
120kg

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	136	耐荷重(kg)	120
タイヤ硬度	70ショアD	重量(kg)	0.45
耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では負荷容量が減少します。)	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.