

品番 : EA986HV-75

品名 : 75mm キャスター(固定金具)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/17 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance(転抵抗)
Excellent
Operating noise(静音性)
Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
Satisfactory



耐荷重
75kg

硬度	E	A
騒音		



ナイロン

ナイロン6



地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×23
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70 ショアD	重量(g)	188
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.