

品番 : EA986HW-0

品名 : 35mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	35×25
全高(mm)	52	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70ショアD	耐熱温度	-25~80°C(35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(kg)	0.2	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:25mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.