

品番：EA986HW-35

品名：35mm キャスター(自在金具)



販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		




Rolling resistance (転抵抗)  
■●●●● Excellent  
Operating noise (静音性)  
■□□□ Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
■●□□ Satisfactory



硬度 騒音 転抵抗  
A E A



ナイロン  
大きく丈夫で耐衝撃が強く、冷・熱環境でも摩擦係数が  
低い摩擦係数により高速度時に滑ります。



耐衝撃性に優れています

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	35×25
全高(mm)	52	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	176	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレート取付け型

A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:25mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.