品番：EA986HW-50

品名：50mm キャスター(自在金具)

販売価格	1,180円（税抜）／ 1,298円（税込）			
カタログ価格	1,180円（税抜）／1,298円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/17 18:00現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1688ページ			



耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	50×18
全高(mm)	71	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	190	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：ナイロン6
軽量搬送物に最適なキャスターです。			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様（ベアリングなし）			
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			
自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています			
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。			
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。			

プレート取付け型
A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.