

品番 : EA986HX-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転抵抗)


Very good

Operating noise (静音性)

Very good

Floor surface preservation (床面保護)


Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 強度があり、地面に直接乗る車輪で、走行性を重視する車輪です。
 車輪の直径も大きく、車両外観も端麗な車両に適しています。

【ゴム車輪シリーズ別特長】

Blockie Soft	走行性◎ 耐久性○ 耐荷重○ 走行性○
Blockie Longlife	耐久性◎ 耐荷重○ 走行性○
この車輪はこのタイプです	走行性○ 耐久性△ 走行性△
Blockie Hard	走行性○ 耐久性△ 走行性△
Blockie Maximum	走行性△ 耐久性△ 耐荷重△ 耐久性△ 走行性△



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×37
全高(mm)	150	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	250 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	728
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

ローラーベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.