


品番：EA986HY-1

品名：80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	5,620円(税抜) / 6,182円(税込)		
カタログ価格	5,620円(税抜) / 6,182円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	80×32mm
全高	102mm	偏心(オフセット)	39mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	140kg(4km/h)
重量	669g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.