

品番 : EA986HY-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
カタログ価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転抵抗力)
■■■■ Very good
 Operating noise (静音性)
■■■■ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	125	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	150 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	665
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.