

品番 : EA986HY-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具)



販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度	D
騒音	B
転抵抗	B



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	軸幅	60m
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,280
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.